

Handstempelgeräte

Technisches Produktdatenblatt

- Pneumatisch betätigte Handstempelgeräte
- Zur Schlagauslösung sind geringe Andruckkräfte auf das Werkstück notwendig.
- Die Prägeleistung der rückschlagfrei arbeitenden Geräte ist stufenlos einstellbar.



BM 10
mit Typenhalter



BM 22
Zapfenstempel
(nicht Originalgröße)



BM 25
mit Prägewerk

Einsatzbereich

BORRIES Handstempelgeräte werden vorzugsweise zum Ankörnen, Kontrollstempeln und Markieren eingesetzt. Sie finden als Hand- oder Einbaugeräte Verwendung. Die einfache Bedienung und die flexiblen Anwendungsmöglichkeiten sowie das schnelle und einfache Auswechseln der Körnerensätze und Stempelwerkzeuge machen diese Geräte zu unentbehrlichen Werkzeugen in Handwerk und Industrie.

Optionen

Verschiedene Werkzeuge sind nutzbar:

- Typenhalter mit Stahltypen
- Körnerspitze
- Zapfenstempel
- Prägewerk MNPW (nur für BM 22 und 25)

Technische Daten

	BM 10		BM 22		BM 25	
• Länge ca.	260 mm		300 mm		350 mm	
• Gewicht ca.	520 g		980 g		1660 g	
• Werkzeugaufnahme	8 mm		10 mm		10 mm (Spannzange)	
• Stempelleistung ca.	10 kN		20 kN		35 kN	
• Max. Ziffernanzahl*:	Alu	St37	Alu	St37	Alu	St37
Schriftgröße 1 mm	5	3	6	4	8	7
Schriftgröße 2 mm	5	3	6	4	8	6
Schriftgröße 3 mm	4	2	5	3	7	5
Schriftgröße 4 mm	3	1	4	2	6	4
Schriftgröße 5 mm	1	-	3	1	6	3

*) Diese Angaben sind grobe Richtwerte. Genaue Ergebnisse sind nur durch einen Prägeversuch zu ermitteln.
 Technische Änderungen vorbehalten.